


Frontbündige Druck- und Niveautransmitter - Type KERAMESS / KERASTAB 100/101 -



AUSFÜHRUNGSBEISPIEL: KERAMESS 101 mit Prozessanschluss Z1 Flansch DN48 für Zellstoffindustrie und Anzeige- und Bedienmodul OPUS

VORTEILE

- MIKROPROZESSORGESTEUERTE ELEKTRONIK ALS 2-LEITERSYSTEM, 4 - 20 MA
- LEICHTES KALIBRIEREN ÜBER 3 DRUCKTASTEN OHNE DRUCKVORGABE AM MESSORT
- TURN-DOWN 10 : 1
- SCHNELLABGLEICH VON „ZERO“ UND „SPAN“
- PRÄZISE UND LANGZEITSTABIL
- OPTIMIERTES GEHÄUSEDESIGN MIT MINIMIERTEM LUFTVOLUMEN
- ANZEIGE- / BEDIENMODUL FÜR LEICHTE BEDIENBARKEIT

MERKMALE

- TROCKENER KERAMISCH-KAPAZITIVER SENSOR, HOCHÜBERLASTFEST
- EDELSTAHL-FELDGEHÄUSE: GLATTE OBERFLÄCHE, GUT REINIGBAR, HOHE SCHUTZART
- MESSBEREICHE AB 10 MBAR
- BELIEBIGE PROZESSANSCHLÜSSE FÜR ALLE ANWENDUNGEN
- MIT TEMPERATURANZEIGE
- FÜR ALLGEMEINE INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

BESCHREIBUNG

Die intelligenten digitalen Prozessdruck- und Füllstandstransmitter **KERAMESS 100/101** im bewährten Edelstahl-Feldgehäuse mit Keramiksensoren sind auch als Stabversion **KERASTAB** mit Verlängerungsrohr verfügbar. Sie sind mit drei Drucktasten und einem Anzeige-/Bedienmodul ohne Druckvorgabe am Messort programmierbar. Der Schnellabgleich von Nullpunkt und Messbereich über zwei Tasten erweist sich besonders bei Applikationen im Bereich der Füllstandsmessung als Plus.

Die Möglichkeit, den Druck in verschiedenen Druckeinheiten während des Betriebes anzuzeigen, ist ebenso gegeben, wie die Anzeige der Prozess- (Sensor) Temperatur als sekundäre Prozessgröße. Das Anzeige- und Bedienmodul ist entweder in das Feldgerät integriert (Type 100) und nach Abschrauben des Gehäusedeckels zugänglich (360° drehbar, herausnehmbar) oder ist als externes Gehäuse (Type 101) mit Steckeranschluss verfügbar. Die Transmitter können dann ohne Grafikdisplay geliefert werden (Kostensparnis pro Messstelle).

Als Messelement dient eine robuste und korrosionsbeständige Keramik-Membrane aus Aluminiumoxyd, 96% oder 99,9% (abhängig von den Anwendungsbedingungen). Der anstehende Prozessdruck des zu messenden Mediums bewirkt über den Druckanschluss eine geringe mechanische Auslenkung der Membran des Keramiksensors. Durch die kapazitive Messtechnik und das Anlegen der Messmembrane nach nur 25 µm wird die extreme, bis zu 40-fache Überlastfestigkeit ermöglicht.

Die aufnehmerspezifischen Werte sind in einem Kenndatenspeicher abgelegt und stehen dem Mikroprozessor für Auswertungen zur Verfügung. Alle Hengesbach-Drucktransmitter sind temperaturkompensiert. Ein zusätzlicher Temperaturfühler als sekundäres Messelement stellt die am Sensor gemessene Temperatur als Zusatzinformation auf dem Display zur Verfügung.

PN-KMS-100-101-NH-D-08-1/1

Frontbündige Druck- und Niveaumanometer

- Type KERAMESS / KERASTAB 100/101 -




TECHNISCHE DATEN

| Allgemeine Angaben | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|----------------|--------|---------|
| Gerätetyp | KERAMESS / KERASTAB 100/101 für Prozessdruck- & Niveaumessungen | | | | | |
| Anwendungen | Absolut- und Relativdruckmessung in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten | | | | | |
| Messprinzip | keramisch-kapazitiv | | | | | |
| Eingang | | | | | | |
| Druckart | Relativdruck R | | | Absolutdruck A | | |
| Nennmessbereiche | MB | ÜSI | MB | ÜSI | MB | ÜSI |
| | 0,05 bar | -0,3/ 4 bar | 20 bar | 40 bar | 1 bar | 10 bar |
| | 0,1 bar | -0,3/ 4 bar | 40 bar | 60 bar | 2 bar | 18 bar |
| | 0,4 bar | 6 bar | -1...70 bar | 105 bar | 4 bar | 25 bar |
| | +/-0,1 bar | 6 bar | -1...1 bar | 10 bar | 5 bar | 25 bar |
| | 1 bar | 10 bar | -1...4 bar | 25 bar | 10 bar | 40 bar |
| | 2 bar | 18 bar | -1...10 bar | 40 bar | 20 bar | 40 bar |
| | 4 bar | 25 bar | -1...20 bar | 40 bar | 40 bar | 60 bar |
| | 10 bar | 40 bar | | | 70 bar | 105 bar |
| A = Absolutdruck R = Relativdruck ÜSI = Überlastsicherheit | | | | | | |
| Vakuumfestigkeit | bis 0,1 bar: vakuumfest bis 0,7 bar abs. / ab 0,1 bar: vakuumfest bis 0 bar abs. | | | | | |
| Einstellung Messbereich | mit der Tastatur des Anzeige- / Bedienfeldes | | | | | |
| Einstellbereiche | Messanfang zero 0... 90% des Nennmessbereiches, stufenlos einstellbar Messspanne span 10...100% der Nennmessspanne, stufenlos einstellbar - (TD1:10) | | | | | |
| Berstdruck DIN 16086 | 10-facher Messbereichsendwert | | | | | |
| Ausgang | | | | | | |
| Ausgangssignal | Digitales 4...20 mA-Signal, 2-Leiter | | | | | |
| Ausfallsignal | optional: 3,6 mA...22 mA, Hold (letzter Stromwert wird gehalten) | | | | | |
| Strombegrenzung | 3,85 mA; 21,5 mA (Normalbetrieb) | | | | | |
| Integrationszeit | 0 - 128 sec in Stufen (0,1,2,4,8,16,32,64,128 sec) wählbar | | | | | |
| Messgenauigkeit | | | | | | |
| Referenzbedingungen | Ta ± 20 °C, gem. EN 60751, Klasse A (Standard) | | | | | |
| Linearität inkl. Hysterese u. Wiederholbarkeit n.d. Grenzpunktmethode DIN IEC 770 | < ± 0,2% vom Endwert des Nennmessbereiches, optional < ± 0,1% * bei kleinen Absolutdruckmessbereichen sind bes. Angaben für die Linearität notwendig | | | | | |
| Aufwärmzeit | 1 sec. | | | | | |
| Einstellzeit (ohne Dämpfung) | 320 ms (Netzfrequenz 50 Hz gewählt) oder 266 ms (Netzfrequenz 60 Hz gewählt) | | | | | |
| Langzeitdrift | ≤ 0,1% FS pro Jahr | | | | | |
| Thermische Hysterese | Nullpunkt und Messspanne ≤ ± 0,2% vom Nennwert / 10 K (kompensierter Bereich: -20... + 80°C) | | | | | |
| Einbaulage | beliebig | | | | | |
| Einsatzbedingungen | | | | | | |
| Mediumtemperatur | -40°C... + 125°C, 140°C max. für 1 h | | | | | |
| Umgebungstemperatur | -40°C... + 80°C | | | | | |
| Lagerungstemperatur | -40°C... + 80°C | | | | | |
| Schutzart EN 60529 | - IP 67 & IP 69K mit Druckausgleich über FPG | | | | | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EMV-Richtlinien werden erfüllt, CE-Zeichen | | | | | |
| Hilfsenergie | | | | | | |
| Versorgungsspannung / Bürde | 9-36 VDC, max. zul. Restwelligkeit 1 V _{ss} , RB = (VB - 9V) : 22 mA | | | | | |
| Versorgungsspannungseinfluss | < ± 3 µV Versorgungsspannungsänderung | | | | | |
| Konstruktiver Aufbau | | | | | | |
| Werkstoffe | Feldgehäuse CrNiSt 1.4301 Type 100 Gehäusedeckel 1.4301, mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas oder Plexiglas Prozessanschluss 1.44404 (316L) Membrane aus AL ₂ O ₃ 96%, optional AL ₂ O ₃ 99,9% hochrein Deckelabdichtung aus Viton (Flachdichtung) | | | | | |
| Druckabdichtung | Standard: EPDM (optional mit FDA-Zulassung), Flachdichtung mit O-Ring optional: VITON, CHEMRAZ, KALREZ, weitere a.A. | | | | | |
| Prozessanschlüsse | alle standard- und herstellerüblichen frontbündigen Anschlussformen (siehe Maßzeichnungen) | | | | | |
| Elektrischer Anschluss | - Standard: Kabelverschraubung M16 x 1,5 Klemmleiste - optional: mit fest angeschlossenem Kabel (anwenderseitig anschließbar) - optional: Rundstecker M12 x 1 | | | | | |
| Anzeige- und Bedienmodul | | | | | | |
| Anzeige | LCD-Anzeige, vierstellige Zahlenwertanzeige, fünfstellige alphanumerische Anzeige mit Zusatzinformationen | | | | | |
| Darstellbare Einheiten | mbar, bar, psi, kPa, mH ₂ O und % | | | | | |
| Zusätzliche Anzeigen | Anzeige des Ausgangsstroms in mA Anzeige der Sensortemperatur °C Anzeige für Bereichsüberschreitung | | | | | |
| Bedienung | Einstellung aller Parameter im Parameter-Menue mit Hilfe der Digitalanzeige und den 3 Tasten unterhalb der Anzeige. Abgleich von „zero“ und „span“ über zwei Tasten | | | | | |
| Zubehör für Type 101 | | | | | | |
| Anzeigemodul OPUS | externes Bedienmodul, CrNiSt IP 67, 41 x 70 mm, mit 0,5 m Anschlusskabel und M 16 x 0,75 Rundstecker / Verschlussschraube M 16x0,75, CrNiSt, IP 67 im Lieferumfang | | | | | |


PN-KS-100-101-NH-D-08-1/2

Frontbündige Druck- und Niveaumanometer - Type KERAMESS / KERASTAB 100/101 -


MASSZEICHNUNGEN



KERAMESS 100 ... _K(M)
Feldgehäuse mit integrierter Anzeige
field-housing with integrated display



KERAMESS 101 ... _K(M)
Feldgehäuse für OPUS
field-housing for OPUS




OPUS




**Grafikdisplay
display**


Prozessanschlussadapter: (weitere Ausführungen auf Anfrage)
adapters for process-connection: (other constructions on request)




**aseptischer Anschluss (N3)
mit Einschweißmuffe (ZEN)
aseptical process-connection (N3)
with welding socket (ZEN)**




G11/2B ISO 228 (G5)




KERASTAB G11/2B (S9)




**VARIVENT - Flansch d=68mm (V6)
VARIVENT - flange d=68mm (V6)**



G1/2B EN 837 (G2)



**Flansch EN 1092-1 DN50/80 PN40 (F5, F6)
flange EN 1092-1 DN50/80 PN40 (F5, F6)**



**Flansch DN48 PN40 für Zellstoffindustrie (Z1)
flange DN48 PN40 for tissue paper industry (Z1)**

KALIBRIERUNG / EINSTELLUNGEN

Ausführungsvarianten

Die **Type 100** ist standardmäßig mit einem lokalen Anzeige- / Bedienmodul und drei Drucktasten ausgestattet, so dass die Mess- und Einstellwerte direkt vor Ort abgelesen werden können. Die gesamte Konfiguration erfolgt mittels der drei Drucktasten. Der Gehäusedeckel hat ein Sichtfenster aus Sicherheits- oder Plexiglas, optional geschlossen.

Die **Type 101** ohne Grafikdisplay mit geschlossener Abdeckung wird über das in einem externen Gehäuse angeordnete Anzeige- / Bedienmodul OPUS konfiguriert.

Betriebsarten des Anzeige- und Bedienmoduls

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) Anzeige | Messwert |
| 2) Konfigurationsmenü | Anzeige der Parameter |
| 3) Anzeige | Fehlercode (im Fehlerfall) |

Werkseitige Einstellung

Beide Geräteausführungen (Type 100, Type 101) sind standardmäßig werkseitig wie folgt programmiert:

- | | |
|---------------------------|--|
| Messbereich kalibriert | Nennbereich für 4...20 mA bzw. gem. Bestelldaten |
| Dämpfung programmiert | 1 s |
| Signalausgang bei Störung | hold (letzter Wert wird gehalten) |
| Physikalische Einheit | bar |

Andere Grundeinstellungen sind als Sonderabgleich lieferbar und bei der Bestellung anzugeben.



Anzeige- und Bedienmodul
 (Ausführungsbeispiel: KS 100)


Konfigurationsmenü / Parameterliste

| Parameter | Nr. | Funktion |
|--------------------|-----|--|
| Messanfang | 0 | Messanfang festlegen, mit oder ohne Druckvorgabe |
| Messspanne | 1 | Messspanne festlegen, mit oder ohne Druckvorgabe |
| Ausgangsstrom | 2 | 4...20 mA oder invertiert 20...4 mA |
| Dämpfung | 3 | Wahl der Signaldämpfung |
| Netzfrequenz | 4 | Wahl der Netzfrequenzunterdrückung 50/60 Hz |
| Maßeinheit | 5 | Wahl der physikalischen Einheit |
| Anzeigemodus | 6 | Druck, mA Ausgangsstrom, Prozent, Temperatur |
| Anzeige Korrektur | 7 | Kompensation eines Biasdruckes |
| Min-Max-Wert | 8 | Minimalwert und Maximalwert für Druck (Schleppzeigerfunktion) |
| Parametersicherung | 9 | Schutz gegen ungewollte Parameterveränderung |
| Strom bei Fehler | 10 | Festlegen des Ausgangsstromes bei Fehler |
| Anzeige Version | 11 | Anzeige Hardware- und Softwareversion, Messzellentyp und Messbereich |


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der elektrische Anschluss erfolgt nach Abnahme des Gehäusedeckels über Schraubklemmen. Die Kabeleinführung erfolgt standardmäßig über M16 x 1,5 Verschraubung. Der Testkreisanschluss dient zur unterbrechungsfreien Ausgangstrommessung. Wir empfehlen den Einsatz des Kabels mit Luftausgleichsschlauch besonders bei Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Optional kann der elektrische Anschluss auch mit Rundstecker M12 x 1 erfolgen.

| | Kabelanschluss M16 x 1,5 4-20 mA (2-Leiter) | M16 x 1,5 4-20 mA (2-Leiter) | M 12-Stecker 4-20 mA (2-Leiter) |
|-------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| GND | weiss / white | GND | |
| + Versorgung / + supply | rot / red | 1 | 1 |
| - Versorgung / - supply | schwarz / black | 2 | 3 |



Anzeige + Bedienfeld
display + operator panel



externes Bedienmodul OPUS
external operation module OPUS

BESTELLINFORMATION für KERAMESS 100/101

| Elektronik | |
|------------|---|
| 100 | 4-20 mA, LCD-Anzeige eingebaut, TD 1:10 |
| 101 | 4-20 mA, bedienbar mit Opus, TD 1:10 |

| Prozessanschluss <small>(Werkstoff 1.4404, 316 L)</small> | |
|---|---|
| F5 | Flansch DN 50 / PN 10 – 40, B1, EN 1092-1 (DIN 2527 D), Keramik frontbündig |
| F6 | Flansch DN 80 / PN 10 – 40, B1, EN 1092-1 (DIN 2527 D), Keramik frontbündig |
| G5 | Einschraubgewinde ISO 228 G1½ B, Keramik frontbündig |
| G4 | Einschraubgewinde M 44 x 1,25, PN 25, Keramik frontbündig |
| Z1 | Flansch DN 48 PN 40, für Zellstoffindustrie, frontbündig |
| S9 | anderer Prozessanschluss |
| 99 | Sonderwerkstoff Prozessanschluss |

| Druckart / Messbereich <small>(R = Relativdruck bzw. A = Absolutdruck) - auch alle Vakuumbereiche möglich -</small> | | |
|---|---|----------------------------|
| 0,05 | bar R | max. Überlast -0,3 / 4 bar |
| 0,1 | bar R | max. Überlast -0,3 / 4 bar |
| 0,4 | bar R | max. Überlast 6 bar |
| +/- 0,1 | bar R | max. Überlast 6 bar |
| 1 | bar R | max. Überlast 10 bar |
| 2 | bar R | max. Überlast 18 bar |
| 4 | bar R | max. Überlast 25 bar |
| 10 | bar R | max. Überlast 40 bar |
| 20 | bar R | max. Überlast 40 bar |
| 40 | bar R | max. Überlast 60 bar |
| -1...70 | bar R | max. Überlast 105 bar |
| -1...1 | bar R | max. Überlast 10 bar |
| -1...4 | bar R | max. Überlast 25 bar |
| -1...10 | bar R | max. Überlast 40 bar |
| -1...20 | bar R | max. Überlast 40 bar |
| 1 | bar A | max. Überlast 10 bar |
| 2 | bar A | max. Überlast 18 bar |
| 4 | bar A | max. Überlast 25 bar |
| 5 | bar A | max. Überlast 25 bar |
| 10 | bar A | max. Überlast 40 bar |
| 20 | bar A | max. Überlast 40 bar |
| 40 | bar A | max. Überlast 60 bar |
| 70 | bar A | max. Überlast 105 bar |
| CC | eingestellter Messbereich (bei Abweichung von Nennmessbereich bitte im Klartext angeben in bar) | |

| Elektrischer Anschluss | |
|------------------------|--|
| K | Kabelverschraubung M 16 x 1,5 |
| M | Rundstecker M 12 x 1, 4-polig |
| W | Winkelsteckverbinder EN 175301-803 (nicht bei 100) |
| R | Kabel, 1 m fest angeschlossen, andere Längen im Klartext angeben (max. 80 m) |

| Dichtung Messzelle | |
|--------------------|---------------------------|
| 4 | Viton (mit FDA-Zulassung) |
| 3 | Viton (O-Ring) |
| 2 | EPDM (mit FDA-Zulassung) |
| 5 | Kalrez (O-Ring) |
| 9 | Andere |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| KERAMESS | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|

Frontbündige Druck- und Niveautransmitter - Type KERAMESS / KERASTAB 100/101 -



BESTELLINFORMATION für KERASTAB 100/101

| Elektronik | |
|------------|--------------------------------------|
| 100 | 4-20 mA, LCD-Anzeige, TD 1:10 |
| 101 | 4-20 mA, bedienbar mit Opus, TD 1:10 |

| Sondenlänge / Werkstoff | |
|-------------------------|---|
| 0 | xx mm Sondenrohr Werkstoff 1.4404, 316 L, (40 ... 2.500 mm) pro angefangenen 100 mm |
| E9 | xx mm Sondenrohr aus Sonderwerkstoff, (40... 2500mm) pro angefangenen 100 mm |

| Prozessanschluss (Werkstoff 1.4404, 316 L) | |
|--|--|
| F5 | Flansch DN 50/PN10-40,B1,EN 1092-1(DIN 2527 D),Keramik frontbündig |
| F6 | Flansch DN 80/PN10-40,B1,EN 1092-1(DIN 2527 D),Keramik frontbündig |
| G5 | Einschraubgewinde ISO 228 G1½ B , Keramik frontbündig |
| N5 | ohne Befestigung (glatter Stab), Keramik frontbündig |
| S9 | anderer Prozessanschluss |
| 99 | Sonderwerkstoff Prozessanschluss |

| Druckart / Messbereich (R=Relativdruck bzw. A=Absolutdruck) - auch alle Vakuumbereiche möglich - | | |
|---|---|----------------------------|
| 0,05 | bar R | max. Überlast -0,3 / 4 bar |
| 0,1 | bar R | max. Überlast -0,3 / 4 bar |
| 0,4 | bar R | max. Überlast 6 bar |
| +/-0,1 | bar R | max. Überlast 6 bar |
| 1 | bar R | max. Überlast 10 bar |
| 2 | bar R | max. Überlast 18 bar |
| 4 | bar R | max. Überlast 25 bar |
| 1 | bar A | max. Überlast 10 bar |
| 2 | bar A | max. Überlast 18 bar |
| 4 | bar A | max. Überlast 25 bar |
| 5 | bar A | max. Überlast 25 bar |
| CC | eingestellter Messbereich (bei Abweichung von Nennmessbereich bitte im Klartext angeben in bar) | |

| Elektrischer Anschluss | |
|------------------------|---|
| K | Kabelverschraubung M 16 x 1,5 |
| M | Rundstecker M 12 x 1 |
| W | Winkelsteckverbinder EN 175301-803 (nicht bei 100) |
| R | Kabel, 1m fest angeschlossen, andere Längen im Klartext angeben (max. 80 m) |

| Dichtung Messzelle | |
|--------------------|---------------------------|
| 4 | Viton (mit FDA-Zulassung) |
| 3 | Viton (O-Ring) |
| 2 | EPDM (mit FDA-Zulassung) |
| 5 | Kalrez (O-Ring) |
| 9 | andere |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| KERASTAB | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|

Frontbündige Druck- und Niveautransmitter - Type KERAMESS / KERASTAB 100/101 -



BESTELLINFORMATION für ZUBEHÖR / MONTAGETEILE

| Zubehör / Montageteile für KERAMESS / KERASTAB – 100/101 ^{*1} ^{*2} | (Bestellkennzeichen) |
|---|----------------------|
| Externes Bedienmodul OPUS, für Elektronik 101 | OPUS |
| Einschweißmuffe für G ½ B für Prozessanschluss G2, 1.4404 (316 L) | ZEM/G½B |
| Kabel aus PUR oder PE mit Druckausgleichskapillare pro angefangenen m | ZKP |
| Druckausgleichsgehäuse mit Belüftungsfilter - Wandmontage, für alle Druckmessumformer verwendbar - | ZDA |
| Abnahmezeugnis 3.1 gem. EN 10204 für Einschweißzubehör | WZ 31 (3.1) |
| Befestigungshalterung für glatten Stab gem. Applikation | XXX |

^{*1} bitte separat bestellen ^{*2} Dichtungen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, daher Änderungen vorbehalten.

PN-KS-100-101-NH-D-08-1/8